



Kabelhaspel stalen kern, Type: 50B-4



Bestelgegevens

Bestelnummer	081106 50B-4
GTIN	4007123687671
Artikelklasse	08B

Omschrijving

Uitvoering:

De kabelhaspels voldoen aan de specificaties van DGUV I 203-006 (voorheen BGI 608). Robuuste kabelhaspel met plaatstalen trommelhuis, voor- en achterzijde beschermd d.m.v. isolatie.

Technische beschrijving

Nominale stroom	16 A
Netspanning	230 V
Materiaal kabel	PUR (polyurethaan)
Kabellengte	50 m
Aantal contactdozen type F	4
Kabelklasse	H07BQ-F
Kabelopbouw	3G1,5
Lengte	32 mm

slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Trommelmateriaal	Plaatstaal
Aantal contactdozen	4
Breedte	20 mm
Kabelkleur	rood
Aantal contactdozen 230 V	4
Energievoorziening	Netvoeding
Hoogte	40 mm
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
IP-klasse	IP 44
Producttype	Kabelhaspel