

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260033 40/12
GTIN	4045197652379
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A40T SCLCR/L12
Middenverplaatsing L_3	27 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Onderlegplaatschroef	269013 5
Onderlegplaat	269005 6
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Minimale voorboor-Ø D_{min}	49 mm
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	38,5 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5

269013 5

Wisselplaatschroevenset Type 20

269028 20

Onderlegplaat Type 6

269005 6

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500