

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260032 40/12
GTIN	4045197652294
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	269005 6
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	49 mm
ISO-code houder	A40T SCLCR/L12
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Onderlegplaatschroef	269013 5
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	38,5 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 6	269005 6
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500