

LOCTITE**Schroefborging, 50 ml, Artikelomschrijving producent: 243**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083301 243
GTIN	4058093009000
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Het gebruik van Schroefborgingen voorkomt onbedoeld losraken van Schroefverbindingen. De anaerobe 1-component-lijmsoorten zijn geschikt voor alle draadsoorten en -vormen. Schroefverbindingen worden afgedicht. Vastvreten wordt betrouwbaar voorkomen.

Vloeibare Schroefborging.

Toepassing:

Weinig sterk – losdraaien met normaal gereedschap goed mogelijk.

Middelsterk – losdraaien met normaal gereedschap nog mogelijk.

Hoogvast – losdraaien is alleen mogelijk met speciaal gereedschap of door verhitting (>150 °C). Middelsterk, voor Schroefborging en gelijktijdige afdichting.

Opmerking:

De Schroefdraad voor het opbrengen van de Schroefborging reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392. Snel en eenvoudig gebruik voor 50ml-flacons met nr. 083344 gr. 50.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	LOCTITE 243
Voor draadafmeting M tot	M36

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Minimaal losbreekmoment	26 Nm
Chemische basis	Dimethacrylaatester
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 180 °C
Inhoud	50 ml
Vorm	vloeibaar
Vlampunt	93 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefborging
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
geschikt voor toepassingsgebied	universeel inzetbaar
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Eigenschap	olietolerant
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	fluorescerend onder UV-licht
Eigenschap	afdichtend
Eigenschap	thixotrop
Eigenschap	voorkomt vastvreten
Kleur	blauw
geschikt voor materiaal	metaal
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Volledig uitgehard na	2 h
Handvastheid na	10 min
Dynamische viscositeit	1300 - 3000 mPas
Demontage	met normaal gereedschap
Sterkteklasse	Middelsterk
Dichtheid	1,15 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Schroefborging

Accessoires

Peristaltische handpomp met doseernaaldset Geschikt
voor flacongrootte 50 ml

083344 50