

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 40/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250626 40/15
GTIN	4045197650610
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	50 mm
ISO-code houder	A40T PDUNR/L15
Middenverplaatsing L_3	27 mm
Kniehefboomschroef	259018 7
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Plaatafmeting	15 mm
Set verende stiften	259047 2
Verenset	259044 2
Kniehefboom	259015 8
Onderlegplaat	259031 28
Totale lengte L	300 mm
Spanhoogte L_2	38,5 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	40 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Kniehefboom Type 8	259015 8
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500