


Garant**CC.T 09T304, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260058 HB7020
GTIN	4045197699404
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 2,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Snedecondities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	SS

Voeding f	0,05 - 2,5 mm/omw,
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien