

Garant**Frees-wisselplaat XDMT120516ZDSR, voor hogevoedingsfrees, HB4030****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212890 ST1400
GTIN	4069515014977
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Opmerking:**Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,5...1 \times D$ / $a_{p \max}$ **Technische beschrijving**

ISO-code wisselplaat	XDMT120516ZDSR
Voeding f_z per tand	1,2 mm
Plaatdikte S	5.56 mm
Type	ST400
Hoekradius	1,6 mm
Soort	HB4030-1
Snijmateriaal	HM
aanbevolen snijdiepte $a_{p \max}$	1,3 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	2 mm

Programmeerradius bij $a_{p\ max}$	3 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	240 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	220 m/min	P
nat maximaal	geschikt onder voorwaarden		
nat minimaal	geschikt onder voorwaarden		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		