

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250611 20/11
GTIN	4045197650542
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Verenset	259044 4
Plaatafmeting	11 mm
Set verende stiften	259047 3
Koplengte L ₁	28 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
ISO-code houder	PDJNR/L 2020K11
Onderlegplaat	259031 7
Schachtgrootte	20 mm
Kniehefboom	259015 7
Functiebreedte L ₄	25 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboom Type 7	259015 7
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
Verenset10-delig Type 4	259044 4
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Onderlegplaat Type 7	259031 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500