

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260033 8/06
GTIN	4045197652300
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	6 mm
Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A08H SCLCR/L06
Minimale voorboor-Ø D_{min}	10 mm
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L_2	7 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	8 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500