

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250627 20/11 |
| GTIN | 4045197650627 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Kniehefboom | 259015 10 |
| ISO-code houder | A20Q PDUNR/L11 |
| Middenverplaatsing L_3 | 16 mm |
| Plaatafmeting | 11 mm |
| Minimale voorboor-Ø D_{min} | 25 mm |
| geschikte wisselplaat | DN.. 1104.. |
| Kniehefboomschroef | 259018 12 |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Spanhoogte L_2 | 19 mm |
| Instelhoek κ | 93 graden |
| Schacht-Ø D_s | 20 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Inzetsoort | links |
| Binnendraaidiepte tot | 3×D |
| Inwendige koeling | ja |
| Toepassing | Langsdraaien binnen |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

Kniehefboom Type 10

259015 10

Kniehefboomschroef Type 12

259018 12