


DNMG 150608, Soort: CA510

Bestelgegevens

Bestelnummer	250697 CA510
GTIN	4960664698462
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 CA510 Soort: CA510
 Spaanbreker: PQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,13 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 180 - 590 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	PQ
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,13 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 590 m/min

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien