

Garant

Frees-wisselplaat OFMT 050405, voor vlakfrezen, HB7810, met diamantcoating



Bestelgegevens

Bestelnummer	213362 ALU
GTIN	4069515015196
Artikelklasse	21B

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst stabiele wisselplaten volgens de gestandaardiseerde ISO-afmetingen precisiegesinterd en geslepen. Fijnkorrelige substraten zorgen voor grote taaheid en slijtvastheid.

Technische beschrijving

Hoekradius	0,5 mm
Voeding f_z per tand	0,18 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	8
Type	ALU
ISO-code wisselplaat	OFMT 050405
Soort	HB7810
Snijmateriaal	HM
Coating	met diamantcoating

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	1350 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1350 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	950 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		