


**Garant****CC.T 060204, Soort: HB7415**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260052 HB7415
GTIN	4045197672209
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 060204 HB7415 Soort: HB7415  
Spaanbreker: TIS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 70 m/min

## Technische beschrijving

Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 70 m/min
Spaanbreker	TIS
Voeding $f$	0,1 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	S
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2 mm

Soort	HB7415
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien