

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260033 10/06
GTIN	4045197652317
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A10K SCLCR/L06
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Middenverplaatsing L_3	7 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Plaatafmeting	6 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500