

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250611 25/11
GTIN	4045197650559
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	259031 7
ISO-code houder	PDJNR/L 2525M11
Schachtgrootte	25 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Verenset	259044 4
Plaatafmeting	11 mm
Kniehefboom	259015 7
Kniehefboomschroef	259018 6
Set verende stiften	259047 3
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	33 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Onderlegplaat Type 7	259031 7
Verende stiften, set10-delig Type 3	259047 3
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Kniehefboom Type 7	259015 7
Verenset10-delig Type 4	259044 4
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500