



Boorstangenset staal met IK, rechts, Type: SET09



Bestelgegevens

Bestelnummer	260036 SET09
GTIN	4045197657701
Artikelklasse	29W

Omschrijving

Levering:

In kunststof koffer.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 8
ISO-code houder	A25R SCLCR/L09
ISO-code houder	A16Q SCLCR/L09
ISO-code houder	A20R SCLCR/L09
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	20 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	25 mm
Minimale voorboor- \varnothing D_{min}	28 mm
Spanhoogte L_2	15 mm
Spanhoogte L_2	18 mm

Spanhoogte L ₂	23 mm
Middenverplaatsing L ₃	10,7 mm
Middenverplaatsing L ₃	10,5 mm
Middenverplaatsing L ₃	14,5 mm
Totale lengte L	180 mm
Totale lengte L	200 mm
Totale lengte L	200 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 20/09 mm	260032 20/09
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 16/09 mm	260032 16/09
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 25/12 mm	260032 25/12
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500