



Perslucht-turbineslijper, Type: CP3T30



Bestelgegevens

Bestelnummer	079313 CP3T30
GTIN	154518065218
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Pneumatische turbineslijpmachine voor de zwaarste toepassingen, die zelfs bij hoge belastingen de snelheid aanhoudt. De turbinemotor zorgt voor een hoge prestatie-gewichtsverhouding en hoeft niet te worden gesmeerd.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): Ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Maximale luchtbehoefte	2010 l/min
Maximaal toerental	12000 min ⁻¹
Draadaansluiting	M14
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
Gewicht	2,2 kg
Afgegeven vermogen	2300 W

Gegevensblad

Maximale schijf-Ø	125 mm
Artikelomschrijving producent	CP3T30-120AA5V
Geluidsproductie	78 dB(A)
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Maximale vibratie volgens EN	2,6 m/s ²
Producttype	Haakse slijper