

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250627 25/11
GTIN	4045197650634
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	32 mm
Kniehefboomschroef	259018 6
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Kniehefboom	259015 7
Plaatafmeting	11 mm
Set verende stiften	259047 2
Verenset	259044 4
Middenverplaatsing L_3	18,5 mm
ISO-code houder	A25R PDUNR/L11
Onderlegplaat	259031 7
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD

Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboom Type 7	259015 7
Kniehefboomschroef Type 6	259018 6
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 2,5 mm	674242 2,5
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Onderlegplaat Type 7	259031 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500