


**Garant**
**CC.T 09T302, Soort: CU7010**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	260056 CU7010
GTIN	4045197667342
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CCMT 09T302 CU7010 Soort: CU7010  
 Spaanbreker: SS  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 210 m/min

### Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Neventoepassing	80 - 140 m/min
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	SS

Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Neventoepassing	M
Soort	CU7010
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	Cermet
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien