

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250611 20/15
GTIN	4045197650566
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Onderlegplaat	259031 28
ISO-code houder	PDJNR/L 2020K15
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Koplengte L ₁	35 mm
Verenset	259044 2
Kniehefboom	259015 8
Functiebreedte L ₄	25 mm
Kniehefboomschroef	259018 7
Set verende stiften	259047 2
Plaatafmeting	15 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee

Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 28	259031 28
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboom Type 8	259015 8
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Verenset10-delig Type 2	259044 2
Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500