

Garant**Draai-wisselplaat CNMM 120408, voor grove verspaning****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250452 HB7020-2
GTIN	4069515016520
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMM 120408
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	2 - 10 mm
Soort	HB7020-2
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snedecndities	licht onderbroken

Gegevensblad

Spaanbreker

SR

Producttype

Wisselplaat voor het draaien