

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250609 32/15
GTIN	4045197654601
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	DDJNR/L 3232 P15
Schroef voor onderlegplaat	259025 10
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Functiebreedte L ₄	40 mm
Schachtgrootte	32 mm
Koplengte L ₁	40 mm
Klemstuk, schroef, veer	259035 2
Onderlegplaat	259031 28
Plaatafmeting	15 mm
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 28	259031 28
Schroef voor onderlegplaat Type 10	259025 10
Klemstukunit Type 2	259035 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500