

Garant

Draai-wisselplaat SNMM 120412, voor grove verspaning



Bestelgegevens

Bestelnummer	251386 HB7020-2
GTIN	4069515017787
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Spaanbreker	SR
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 300 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7020-2
Aantal wisselingen/snij kanten	8
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij materiaal	HM
Snij diepte a_p	2 - 10 mm
ISO-code wisselplaat	SNMM 120412

Gegevensblad

Snedecondities

licht onderbroken

Producttype

Wisselplaat voor het draaien