


Garant**Draai-wisselplaat WNMG 080412, voor middelfijne bewerking****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252072 HB7035-2
GTIN	4069515018982
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Spaanbreker	SM
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Soort	HB7035-2
Tolerantie	M
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 320 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoofdtoepassing	P

Gegevensblad

Hoekradius	1,2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien