

**Boorstangenset staal met IK, links, Type: SET06****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260037 SET06
GTIN	4045197656643
Artikelklasse	29W

Omschrijving**Levering:**

In kunststof box.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
ISO-code houder	A1216M SCLCR/L06
ISO-code houder	A0810J SCLCR/L06
ISO-code houder	A1012K SCLCR/L06
ISO-code houder	A0608H SCLCR/L06
Spanhoogte L ₂	7 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm

Spanhoogte L_2	15 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	16 mm
Middenverplaatsing L_3	4 mm
Middenverplaatsing L_3	6 mm
Middenverplaatsing L_3	7 mm
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Koplengte L_1	22 mm
Koplengte L_1	27 mm
Koplengte L_1	33 mm
Koplengte L_1	42 mm
Halsbreedte L_4	6 mm
Halsbreedte L_4	8 mm
Halsbreedte L_4	10 mm
Halsbreedte L_4	12 mm
Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	110 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 1216/06 mm	260033 1216/06
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 0608/06 mm	260033 0608/06
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 0810/06 mm	260033 0810/06
Boorstang staal Schacht-Ø / plaatafmeting 1012/06 mm	260033 1012/06
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500