

Garant

Draai-wisselplaat SCMT 120404, voor nabewerking



Bestelgegevens

Bestelnummer	260748 HB7010-2
GTIN	4069515020909
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 m/min
Snedecndities	continu
ISO-code wisselplaat	SCMT 120404
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Soort	HB7010-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien