

**Garant****Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260032 10/06
GTIN	4045197652232
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	A10K SCLCR/L06
Plaatafmeting	6 mm
Middenverplaatsing $L_3$	7 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	12 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte $L_2$	9 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500