

**DNMG 150608, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 250697 CA6525 |
| GTIN | 4960664513154 |
| Artikelklasse | 25E |

Omschrijving

DNMG 150608 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: MQ
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 220 m/min

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Snijdiepte a_p | 0,3 - 2 mm |
| Voeding f | 0,05 - 0,25 mm/omw, |
| Hoekradius | 0,8 mm |
| Spaanbreker | MQ |
| Hoofdtoepassing | M |
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 220 m/min |
| Snedecndities | licht onderbroken |

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Soort | CA6525 |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Snijmateriaal | HM |
| ISO-code wisselplaat | DNMG 150608 |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 4 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |