



Klemexcenter, Schroefdraad: M10



Bestelgegevens

Bestelnummer	370052 M10
GTIN	4059245559701
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Voordeel:

- **Compact design.**
- **Snel en eenvoudig spannen van onderdelen.**

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van smalle en brede werkstukken. Het werkstuk wordt gespannen door de klemexcenter aan te draaien met een steeksleutel.

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd.

Technische beschrijving

Maximaal aanhaalmoment	75 Nm
Lengte L	15 mm
Spankracht	8 kN
L ₁	20,5 mm
Hoogte H ₂	15 mm

Gegevensblad

Hoogte H	20 mm
Ø D	30 mm
SW ₁	8 mm
Sleutelwijdte SW	24 mm
Hefbeweging S	5,5 mm
Hoogte H ₁	10 mm
Producttype	Neertrekspanner