



Klemexcenter, Schroefdraad: M8



Bestelgegevens

Bestelnummer	370052 M8
GTIN	4059245559695
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Voordeel:

- **Compact design.**
- **Snel en eenvoudig spannen van onderdelen.**

Toepassing:

Voor het zijdelings spannen van smalle en brede werkstukken. Het werkstuk wordt gespannen door de klemexcenter aan te draaien met een steeksleutel.

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd.

Technische beschrijving

Spankracht	5,2 kN
Lengte L	12 mm
Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Hefbeweging S	4,4 mm
Hoogte H ₁	8 mm

Gegevensblad

L ₁	16,4 mm
Hoogte H ₂	12 mm
SW ₁	6 mm
Ø D	24 mm
Hoogte H	16 mm
Sleutelwijdte SW	19 mm
Producttype	Neertrekspanner