



Centreerklem vorm A., Schroefdraad × lengte: M4X12



Bestelgegevens

Bestelnummer	370053 M4X12
GTIN	4059245267743
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm A met schroef met verzonken kop.

Voordeel:

- **Neertrekeffect.**
- **Snel en eenvoudig spannen van onderdelen.**

Toepassing:

Voor het centreren en spannen van een werkstuk in de boring. Door de wigvlakken worden grote spankrachten bereikt.

Materiaal:

Temperstaal, gebruineerd. Gehard (33 – 39 HRC).

Opmerking:

Tijdens het spanproces wordt de spankracht puntmatig uitgeoefend op de boringwand.

Technische beschrijving

D _{min}	8 mm
D _{max}	10,3 mm

Gegevensblad

Maximale spankracht	0,9 kN
Sleutelwijdte SW	2,5 mm
L	7,3 mm
H ₁	0,9 mm
H	5,5 mm
Producttype	Installatie-spansysteem