



Boorstangenset staal met IK, links, Type: SET09



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260037 SET09 |
| GTIN | 4045197657725 |
| Artikelklasse | 29W |

Omschrijving

Levering:

In kunststof koffer.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. |
| ISO-code houder | A25R SCLCR/L09 |
| ISO-code houder | A16Q SCLCR/L09 |
| ISO-code houder | A20R SCLCR/L09 |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 8 |
| Spanhoogte L ₂ | 15 mm |
| Spanhoogte L ₂ | 18 mm |
| Spanhoogte L ₂ | 23 mm |
| Middenverplaatsing L ₃ | 10,7 mm |
| Middenverplaatsing L ₃ | 10,5 mm |

| | |
|---|-----------|
| Middenverplaatsing L_3 | 14,5 mm |
| Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$ | 20 mm |
| Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$ | 25 mm |
| Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$ | 28 mm |
| Totale lengte L | 180 mm |
| Totale lengte L | 200 mm |
| Totale lengte L | 200 mm |
| Norm | DIN 8024 |
| Inzetsoort | links |
| Binnendraaidiepte tot | 3×D |
| Inwendige koeling | ja |
| Producttype | Boorstang |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm | 659906 500 |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15 | 674248 TX15 |
| Boorstang staal Schacht- \varnothing / plaatafmeting 20/09 mm | 260033 20/09 |
| Boorstang staal Schacht- \varnothing / plaatafmeting 16/09 mm | 260033 16/09 |
| Boorstang staal Schacht- \varnothing / plaatafmeting 25/12 mm | 260033 25/12 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500 |