

Garant
Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/06mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260032 12/06
GTIN	4045197652249
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A12L SCLCR/L06
Minimale voorboor-Ø D_{min}	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Middenverplaatsing L_3	9 mm
Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Totale lengte L	140 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500