

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 32/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250611 32/15
GTIN	4045197654625
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Verenset	259044 2
geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Onderlegplaat	259031 28
Kniehefboomschroef	259018 7
Kniehefboom	259015 8
Koplengthe L <sub>1</sub>	36 mm
Schachtgrootte	32 mm
Plaatafmeting	15 mm
ISO-code houder	PDJNR/L 3232P15
Functiebreedte L <sub>4</sub>	40 mm
Set verende stiften	259047 2
Totale lengte L	170 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden

Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

### Accessoires

Kniehefboomschroef Type 7	259018 7
Verenset10-delig Type 2	259044 2
PrecisionBit voor zeskant, 1/4 inch E 6,3 Zeskant 3 mm	674242 3
Kniehefboom Type 8	259015 8
Onderlegplaat Type 28	259031 28
Verende stiften, set10-delig Type 2	259047 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500