



Wigspanklem met dubbelzijdige bewerkingstoevoeging breed, Schroefdraad M x lengte L: M8X25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370032 M8X25
GTIN	4059245032891
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Toepassing:

- Wigvlakken zorgen voor hoge spankrachten.
- Wigspanklemmen kunnen worden gebruikt in draadgaten of T-groeven.
- Bij het indraaien van de spanschroef worden de spansegmenten tegen de werkstukken aangedrukt.
- Een slobgat in de dubbele wig maakt beweging en tolerantiecompensatie mogelijk.
Verplaatsingsafstand: M8 = $\pm 0,5$ mm; M10 en M12 = $\pm 1,0$ mm; M16 = $\pm 1,5$ mm.
- Wigspanklemmen zijn geschikt voor meervoudige opspanningen.
- De bewerkingstoevoeging maakt contouraangepassing mogelijk.

Materiaal:

Dubbele wig en spansegmenten temperstaal, gehard, zwart.

Opmerking:

De bewerkingstoevoeging per spanbek is 3 mm voor de M8X25-uitvoering en 5 mm voor de M10X25-, M12X40- en M16X60-uitvoeringen.

Technische beschrijving

Lengte L	25 mm
----------	-------

Gegevensblad

Schroefdraad	M8
Breedte B	30 mm
Hoogte E	2 mm
Hoogte C	15 mm
A maximaal	39,5 mm
A minimaal	36,5 mm
Maximale spankracht	11 kN
Producttype	Neertrekspanner