




Wigspanklem, smalle uitvoering geribbeld, Schroefdraad M x lengte L: M8X25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	370027 M8X25
GTIN	4059245032778
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Toepassing:

- Wigvlakken zorgen voor hoge spankrachten.
- Wigspanklemmen kunnen worden gebruikt in draadgaten of T-groeven.
- Bij het indraaien van de spanschroef worden de spansegmenten tegen de werkstukken aangedrukt.
- Een slobgat in de dubbele wig maakt beweging en tolerantiecompensatie mogelijk.
Verplaatsingsafstand: M8 = $\pm 0,5$ mm; M10 en M12 = $\pm 1,0$ mm; M16 = $\pm 1,5$ mm.
- Wigspanklemmen zijn geschikt voor meervoudige opspanningen.

Materiaal:

Dubbele wig en spansegmenten temperstaal, gehard, zwart.

Technische beschrijving

Lengte L	25 mm
Schroefdraad	M8
Hoogte E	2 mm

Gegevensblad

Breedte B	24 mm
Hoogte C	15 mm
A maximaal	33,5 mm
A minimaal	30,5 mm
Maximale spankracht	15 kN
Producttype	Neertrekspanner