


CCGT 030101, Soort: PR1425

Bestelgegevens

Bestelnummer	260040 PR1425
GTIN	4960664638642
Artikelklasse	25E

Omschrijving

CCGT 030101 PR1425 Soort: PR1425
 Spaanbreker: MP-CF
 Snijdiepte a_p : 0,03 - 0,2 mm
 Voeding f : 0,02 - 0,1 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 180 m/min
 Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 100 - 150 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Neventoepassing	M
Spaanbreker	MP-CF
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,02 - 0,1 mm/omw,
Hoekradius	0,1 mm
Snijdiepte a_p	0,03 - 0,2 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Snij snelheid v_c Neventoepassing	100 - 150 m/min
Soort	PR1425
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCGT 030101
Aantal wisselingen/snikanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien