

**Garant**
**Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:  
32/3mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	273791 32/3
GTIN	4045197485397
Artikelklasse	21W

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Steekbreedte w	3 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
t <sub>max</sub> Binnenbewerking	9,5 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	22 mm
Totale lengte L	300 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub> naar achteren geplaatste houders	50 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Klemschroef Type 8	279815 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500