


DNMG 150608, Soort: SW05

Bestelgegevens

Bestelnummer	250697 SW05
GTIN	4960664629718
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DNMG 150608 SW05 Soort: SW05
 Spaanbreker: MQ
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	Ti
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Snedecndities	continu
Snijdiepte a_p	0,2 - 1 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	MQ

Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien