

Garant**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Middenverplaatsing L_3	17 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 9
Minimale voorboor-Ø D_{min}	30 mm
ISO-code houder	A25R SCLCR/L12
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	24 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Wisselplaatschroevenset Type 9	269028 9
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500