

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:
40/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273791 40/3
GTIN	4045197680303
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	27 mm
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	49 mm
Steekbreedte w	3 mm
Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
t_{\max} Binnenbewerking	11,5 mm
Totale lengte L	350 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	60 mm
Schacht-Ø D_s	40 mm
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef Type 8

279815 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500