

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260032 20/09
GTIN	4045197652263
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	A20R SCLCR/L09
Plaatafmeting	9 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500