

**Garant****Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 32/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260033 32/12
GTIN	4045197652362
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Onderlegplaat	269005 6
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	40 mm
Plaatafmeting	12 mm
Middenverplaatsing $L_3$	22 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
ISO-code houder	A32S SCLCR/L12
Onderlegplaatschroef	269013 5
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte $L_2$	31 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Schroef voor onderlegplaat Type 5

269013 5

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Onderlegplaat Type 6

269005 6

Wisselplaatschroevenset Type 20

269028 20

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500