

LOCTITE**Schroefdraadafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: 572**

Bestelgegevens

Bestelnummer	083321 572
GTIN	5010266572321
Artikelklasse	04L

Omschrijving

Uitvoering:

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Toepassing:

Langzaam uithardend, voor fittingen, kranen en kleppen.

Opmerking:

De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Voor draadafmeting inch	3 inch
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07: Uitroepteken
Voor draadafmeting M tot	M80

Volledig uitgehard na	72 h
Minimaal losbreekmoment	7 Nm
Fabrikantnummer	LOCTITE 572
Opslagtemperatuur	8 - 21 °C
Handvastheid na	12 min
Kleur	wit
Dynamische viscositeit	14400 - 28600 mPas
geschikt voor toepassingsgebied	Pijpdraad
geschikt voor toepassingsgebied	Aansluitstukken
Inhoud	50 ml
maximale spleetmaat	0,1 mm
Chemische basis	Dimethacrylaatester
geschikt voor materiaal	metaal
Vorm	pasteus
Vlampunt	93 °C
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 150 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Sterkteklasse	Middelsterk
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen