

**Garant**
**Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:  
25/4mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 273791 25/4   |
| GTIN          | 4045197485410 |
| Artikelklasse | 21W           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal (> 1300 N/mm<sup>2</sup>). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

**Technische beschrijving**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Steekbreedte w   | 4 mm                      |
| Bout   | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm)   |
| t <sub>max</sub> Binnenbewerking                               | 9,5 mm                    |
| Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>                           | 32 mm                     |
| Middenverplaatsing L <sub>3</sub>                              | 19 mm                     |
| Totale lengte L  | 250 mm                    |
| Afkoppellengte L <sub>1</sub> naar achteren geplaatste houders | 40 mm                     |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>                                       | 25 mm                     |
| Toepassingsgebied  | Radiaal inwendig insteken |
| Inzetsoort   | links                     |
| Inwendige koeling  | ja                        |
| axiaal insteken mogelijk                                       | ja                        |
| Producttype  | Boorstang                 |

---

## Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Klemschroef Type 8  | 279815 8    |
| PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20  | 674248 TX20 |
| Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm | 659957 500  |