

Garant**CC.T 060204, Soort: HB7020**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260052 HB7020
GTIN	4045197699282
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 060204 HB7020 Soort: HB7020
Spaanbreker: SS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,05 - 2,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 150 - 400 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	SS
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 2,5 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 400 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm

Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7020
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien