

Garant**Boorstang staal, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250626 20/11
GTIN	4045197650580
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	16 mm
geschikte wisselplaat	DN.. 1104..
Plaatafmeting	11 mm
Kniehefboom	259015 10
Minimale voorboor-Ø D_{min}	25 mm
ISO-code houder	A20Q PDUNR/L11
Kniehefboomschroef	259018 12
Totale lengte L	180 mm
Spanhoogte L_2	19 mm
Instelhoek κ	93 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3xD
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Kniehefboom Type 10

259015 10

Kniehefboomschroef Type 12

259018 12