

Garant**Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS / steekbreedte w:
32/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273791 32/4
GTIN	4045197485427
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe wisselplaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	22 mm
Steekbreedte w	4 mm
Bout	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
Minimale voorboor-Ø D_{\min}	40 mm
t_{\max} Binnenbewerking	11,5 mm
Totale lengte L	300 mm
Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders	50 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Toepassingsgebied	Radiaal inwendig insteken
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Klemschroef Type 8	279815 8
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500