

Garant**Klemhouders recht – buiten 0°, links, Schachtbreedte b: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273801 20
GTIN	4045197499943
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Extreem stijve verbinding en nauwkeurige klemming dankzij contactvlak met vertanding tussen snijplaathouder en klemhouder.**
- **Voor het waarborgen van de optimale verbinding is het maximale aanhaalmoment van de montageschroef op de schacht gelaserd.**
- **Zeer hoge positienuwkeurigheid en maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten.**

T.b.v. :

Snijplaathouders nr. 273813; 273816; 273818; 273821; 273823; 273825; 273827; 273829.

Levering:

Inclusief montageschroeven.

Opmerking:

Snijplaathouders moeten apart worden besteld.

Koplengte L₁: 38 mm

Totale lengte L: 138 mm

L₂: 22,5 mm

Bout: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

Technische beschrijving

L ₂	22,5 mm
Koplengte L ₁	38 mm
Bout	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Schachtbreedte b	20 mm

Totale lengte L	138 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Klemhouder

Accessoires

Klemschroef Type 9	279815 9
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX25	674248 TX25
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Klemschroef	279910