

SICOMET[®]
omniFIT[®]**Vlakkenafdichtmiddel, 50 ml, Producent-ID: FD10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083337 FD10
GTIN	
Artikelklasse	08G

Omschrijving**Uitvoering:**

Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen, vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het **contact van het volledige oppervlak** garandeert **100% dichtheid**. Tijdens montage zijn terugdraaien of positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.

Het vloeibare afdichtmateriaal vult alle tussenruimtes op en zorgt voor volledig contact van de oppervlakken. De verbinding dicht permanent af.

Toepassing:

Voor afdichten van vlakken en flensverbindingen, vult oneffenheden op.

Opmerking:

Oppervlakken vóór het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer	FD10
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking

Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS08 gevaarlijk voor de gezondheid
Volledig uitgehard na	6 h
Dynamische viscositeit	10000 - 15000 mPas
Houdbaarheid vanaf productiedatum	24 maand
Opslagtemperatuur	8 - 28 °C
geschikt voor toepassingsgebied	Vlakafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	Flensverbinding
Chemische basis	Dimethacrylate
Minimaal losbreekmoment	22 Nm
Inhoud	50 ml
geschikt voor materiaal	metaal
Temperatuur toepassingsgebied	-60 - 150 °C
Vlampunt	100 °C
Kleur	groen
maximale spleetmaat	0,3 mm
Sterkteklasse	Middelsterk
Dichtheid	1,05 g/cm ³
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Afdichtmiddelen